



# Fast Cut Polishing System

2-i-1 polérmiddel.



## Egenskaber & Fordele

- 2-i-1 polérmiddel – Sammen med lammeskind eller en hård polérpude fjernes op til P1200 ridser. Sammen med en medium eller blød polérpude efterlader polérmidlet en perfekt finish, uden hologrammer – Reduceret arbejdstid, reduceret omkostninger
- Seneste teknologi – Holder op til 3 gange længere ved en poleringsproces i forhold til traditionelle polérmidler, der "støver" efter et par minutter.
- Tynde polérpude – Fylder mindre og er lette at rengøre
- Indeholder hverken ammoniak eller silikone – Kan anvendes hos autolakerere og er miljøvenlige

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86415	Fast Cut Polish	FCP	1 liter flaske
86411	Tynd Polérpude Bordeaux (160 x 5 mm)	TPPB	1 stk.
86412	Tynd Polérpude Grå (160 x 2,5 mm)	TPPG	1 stk.
86413	Tynd Polérpude Gul (160 x 2,5 mm)	TPPY	1 stk.
86414	Lilla Skum polérpude (165 x 32 mm)	PFP	1 stk.

## Anvendelse

Kan anvendes på gelcoat og alle typer autolak, så som akryl, vandbaseret, high solid, low VOC, 2K, 1K, HS, UHS, Antiscratch, no oven, Clear Coat og OEM produkter. Giver også en perfekt finish i det sidste trin på Polykarbonat.

Polérmidler skjuler ikke fejl, ridser og hologrammer med olier, men fjerner dem permanent. Bedste resultat med dette system opnås med en orbital polérmaskine og en interface skive.

## Brugsanvisning

Bedste resultat kan opnås med de tynde polérskiver i denne rækkefølge: Bordeaux (kraftigt slibende), Grå (medium slibende / glans), Gul (højglans). Dette giver en perfekt glansfuld, hologram-fri finish og fjerner ridser fra P1500 med en orbital polérmaskine (tynde puder virker ikke på rotary polérmaskine). Gode resultater kan opnås hurtigt med den lille skumpude på en orbital eller rotary polérmaskine.

1. Polér overfladen med medium tryk og hastighed indtil ridser og fejl er fjernet.
2. Reducér trykket og øg hastigheden for at starte poleringsprocessen.
3. Efter polering af overfladen, fjernes rester af polérmiddel med en passende mikrofiberklud.

Brug aldrig for meget produkt og tilsæt ikke vand under poleringsprocessen.



## Teknisk information

### Generel information

<b>Base:</b>	Polérmiddel baseret på en blanding af nanopartikler
<b>Udseende/farve:</b>	Grå væske / pasta
<b>Opløselighed i vand:</b>	Blandbar
<b>Anvendelsestemp.:</b>	Stuetemperatur
<b>VOC:</b>	120 g/l
<b>Lagerholdbarhed:</b>	18 måneder
<b>Toldtarifnummer:</b>	34053000 ( Fast Cut Polish) 59111000 (Tynde Polérpuder) 39211390 (Lille Skumpude)



Sikkerhedsdatablad findes på [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

#### Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde**  
**Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10**  
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)  
Email: [kentsales.denmark@kent europe.com](mailto:kentsales.denmark@kent europe.com)

REV: 01/02/2019